

|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Prodotto</b>           | <u>KIT CONTENITORE CARRELLATO – KIT 300 L “CHEM”</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Codice</b>             | 405 000 207                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Foto prodotto</b>      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Descrizione</b>        | <p>Kit contenitore carrellato<br/>Misure: 1000 x 700 x h 790 mm</p> <p>I kit di pronto intervento sono la soluzione più semplice ed immediata da utilizzare in caso di sversamenti e perdite accidentali di sostanze pericolose ed inquinanti. L'importanza di intervenire tempestivamente e con i giusti prodotti in queste situazioni, garantisce un risultato efficace ed immediato nelle operazioni di ripristino di terreni, falde acquifere e ambienti di lavoro.</p> |
| <b>Assorbimento medio</b> | 149 L                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Elenco componenti</b>  | 50 panni, 12 cuscini, 12 salsicciotti, 1 paio di guanti, 1 paio di occhiali, 2 sacchi per lo smaltimento, 1 tuta, 1 mascherina FFP2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

**Modalità di  
utilizzo**



**airbank** 0523-763134 info@airbank.it www.airbank.it

Adesivo presente nei kit

1. Indossare gli idonei dispositivi di protezione individuale presenti nel "kit di emergenza";
2. Bloccare il flusso di origine (tamponare la falla, chiudere la valvola, sollevare un contenitore rovesciato, ecc...);
3. Circondare lo sversamento al fine di evitare contaminazioni ambientali;
4. Assorbire / Neutralizzare il liquido sversato utilizzando panni, salsicciotti, polveri...;
5. Raccogliere gli assorbenti esausti e riporli in idoneo sacco per lo stoccaggio ed il successivo smaltimento secondo le vigenti Normative (nazionali e comunitarie); si ricorda che il trasporto di rifiuti può essere soggetto anche alle disposizioni dell'ADR ("Accord Dangereuses Route") per cui, nel caso in cui gli assorbenti siano stati impiegati per l'assorbimento di sostanze pericolose soggette al regolamento ADR, è necessario impiegare per il trasporto idonei contenitori con opportuna omologa ADR.
6. Ripristinare l'area con eventuale utilizzo di detergenti;
7. Reintegrare il kit di pronto intervento per renderlo idoneo al successivo utilizzo.

| Manutenzione                          | In caso di utilizzo reintegrare le componenti utilizzate del kit.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                 |                          |                          |             |            |              |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------|--------------------------|-------------|------------|--------------|
| Avvertenze                            | Per un impiego sicuro dell’articolo e una garanzia di prestazioni, si raccomanda di seguire le indicazioni della presente scheda tecnica.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |                          |                          |             |            |              |
| Note                                  | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                 |                          |                          |             |            |              |
| Dati tecnici<br>singoli<br>componenti | <p><b>PANNO ASSORBENTE “CHEM ULTRA”</b></p> <p>CODICE    403 000 139</p> <p>I Panni Assorbenti della serie CHEM ULTRA vengono utilizzati nel caso di grandi sversamenti o perdite consistenti di prodotti acidi, liquidi tossici, gas disciolti in acqua o pericolosi in genere.</p> <table><tr><th>CODICE PRODOTTO</th><th>DIMENSIONI</th><th>CAPACITÀ DI ASSORBIMENTO</th></tr><tr><td>403 000 139</td><td>41 x 46 cm</td><td>0,6 Lt/pezzo</td></tr></table> | CODICE PRODOTTO | DIMENSIONI               | CAPACITÀ DI ASSORBIMENTO | 403 000 139 | 41 x 46 cm | 0,6 Lt/pezzo |
|                                       | CODICE PRODOTTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | DIMENSIONI      | CAPACITÀ DI ASSORBIMENTO |                          |             |            |              |
|                                       | 403 000 139                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 41 x 46 cm      | 0,6 Lt/pezzo             |                          |             |            |              |
|                                       | <p><b>Composizione</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• 98.7% Polipropilene</li><li>• 1% Surfattante</li><li>• &gt;1.5% Colore/Pigmento</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |                          |                          |             |            |              |
|                                       | <p><b>Caratteristiche:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Stato fisico: Tessuto non tessuto</li><li>• Colore: Giallo</li><li>• Odore: Inodore</li><li>• Densità: 0.075 gr/cm³</li><li>• Punto di fusione: 160°C - 170°C</li></ul>                                                                                                                                                                                                                 |                 |                          |                          |             |            |              |
|                                       | <p><b>Modalità di utilizzo:</b></p> <p>I.     Utilizzare direttamente sulle sostanze e superfici da trattare.</p> <p>II.    Maneggiare sempre con idonei dispositivi di protezione della pelle/mani.</p>                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |                          |                          |             |            |              |
|                                       | <p><b>Smaltimento:</b></p> <p>I panni usati devono essere smaltiti come da D.lgs. 152/2006 e s.m.i.: devono essere gestiti e codificati (codice CER) come rifiuto in base alla sostanza che hanno adsorbito.</p>                                                                                                                                                                                                                                               |                 |                          |                          |             |            |              |
|                                       | <p><b>CUSCINO ASSORBENTE “CHEM ULTRA”</b></p> <p>CODICE    403 000 142 - 403 000 143</p> <p>I Cuscini Assorbenti della serie CHEM ULTRA vengono utilizzati nel caso di grandi sversamenti o perdite consistenti di prodotti acidi, liquidi tossici, gas disciolti in acqua o pericolosi in genere.</p>                                                                                                                                                         |                 |                          |                          |             |            |              |
|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 |                          |                          |             |            |              |
|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 |                          |                          |             |            |              |
|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 |                          |                          |             |            |              |

| CODICE PRODOTTO | DIMENSIONI | CAPACITÀ DI ASSORBIMENTO |
|-----------------|------------|--------------------------|
| 403 000 142     | 25 x 25 cm | 2,85 Lt/pezzo            |
| 403 000 143     | 46 x 46 cm | 7,8 Lt/pezzo             |

**Composizione**

- 98.7% Polipropilene
- 1% Surfattante
- >1.5% Colore/Pigmento

**Caratteristiche:**

- Stato fisico: Tessuto non tessuto
- Colore: Giallo
- Odore: Inodore
- Densità: 0.075 gr/cm<sup>3</sup>
- Punto di fusione: 160°C - 170°C

**Modalità di utilizzo:**

- III. Utilizzare direttamente sulle sostanze e superfici da trattare.
- IV. Maneggiare sempre con idonei dispositivi di protezione della pelle/mani.

**Smaltimento:**

I cuscini usati devono essere smaltiti come da D.lgs. 152/2006 e s.m.i.: devono essere gestiti e codificati (codice CER) come rifiuto in base alla sostanza che hanno adsorbito.

**SALSICCIOTTO ASSORBENTE "CHEM ULTRA"**

CODICE 403 000 145

I Salsicciotti Assorbenti della serie CHEM ULTRA vengono utilizzati nel caso di grandi sversamenti o perdite consistenti di prodotti acidi, liquidi tossici, gas disciolti in acqua o pericolosi in genere.

| CODICE PRODOTTO | DIMENSIONI     | CAPACITÀ DI ASSORBIMENTO |
|-----------------|----------------|--------------------------|
| 403 000 145     | Ø 7,6 x 122 cm | 5,5 Lt/pezzo             |

**Composizione**

- 98.7% Polipropilene
- 1% Surfattante
- >1.5% Colore/Pigmento

**Caratteristiche:**

- Stato fisico: Tessuto non tessuto
- Colore: Giallo
- Odore: Inodore
- Densità: 0.075 gr/cm<sup>3</sup>
- Punto di fusione: 160°C - 170°C

**Modalità di utilizzo:**

- I. Utilizzare direttamente sulle sostanze e superfici da trattare.
- II. Maneggiare sempre con idonei dispositivi di protezione della pelle/mani.

**Smaltimento:**

I salsicciotti usati devono essere smaltiti come da D.lgs. 152/2006 e s.m.i.: devono essere gestiti e codificati (codice CER) come rifiuto in base alla sostanza che hanno adsorbito.