

Prodotto	<u>KIT ARMADIO "OIL ONLY"</u>
Codice	405 000 174
Foto prodotto	 The image shows a white metal cabinet with its door open, revealing several layers of white absorbent pads inside. To the left of the cabinet is a pink logo with a stylized 'K' and the text 'OIL ONLY' below it. The airbank logo is also visible on the inside of the cabinet door.
Descrizione	Kit armadio Misure: 350 x 440 x h 980 mm I kit di pronto intervento sono la soluzione più semplice ed immediata da utilizzare in caso di sversamenti e perdite accidentali di sostanze pericolose ed inquinanti. L'importanza di intervenire tempestivamente e con i giusti prodotti in queste situazioni, garantisce un risultato efficace ed immediato nelle operazioni di ripristino di terreni, falde acquifere e ambienti di lavoro.
Assorbimento medio	75 L
Elenco componenti	100 panni, 8 cuscini, 3 salsicciotti, 1 paio di guanti, 1 paio di occhiali, 2 sacchi per lo smaltimento, 1 tuta

**Modalità di
utilizzo**



airbank 0523-763134 info@airbank.it www.airbank.it

Adesivo presente nei kit

1. Indossare gli idonei dispositivi di protezione individuale presenti nel "kit di emergenza";
2. Bloccare il flusso di origine (tamponare la falla, chiudere la valvola, sollevare un contenitore rovesciato, ecc...);
3. Circondare lo sversamento al fine di evitare contaminazioni ambientali;
4. Assorbire / Neutralizzare il liquido sversato utilizzando panni, salsicciotti, polveri...;
5. Raccogliere gli assorbenti esausti e riporli in idoneo sacco per lo stoccaggio ed il successivo smaltimento secondo le vigenti Normative (nazionali e comunitarie); si ricorda che il trasporto di rifiuti può essere soggetto anche alle disposizioni dell'ADR ("Accord Dangereuses Route") per cui, nel caso in cui gli assorbenti siano stati impiegati per l'assorbimento di sostanze pericolose soggette al regolamento ADR, è necessario impiegare per il trasporto idonei contenitori con opportuna omologa ADR.
6. Ripristinare l'area con eventuale utilizzo di detergenti;
7. Reintegrare il kit di pronto intervento per renderlo idoneo al successivo utilizzo.

Manutenzione	In caso di utilizzo reintegrare le componenti utilizzate del kit.		
Avvertenze	Per un impiego sicuro dell'articolo e una garanzia di prestazioni, si raccomanda di seguire le indicazioni della presente scheda tecnica.		
Note	-		
Dati tecnici singoli componenti	PANNO ASSORBENTE "OIL ONLY STRONG"		
	CODICE 401 000 007		
	Materiale	Dimensione (cm)	Assorbimento medio
	100% Polipropilene	30 x 30	0.35 Lt/pezzo
	Nome chimico: Polipropilene		
	Numero CAS: 9003-07-0		
	Colore: Bianco		
	Odore: Inodore		
	Punto di ebollizione: >160°C		
	Temperatura di autoaccensione: >315 °C		
I panni assorbenti della serie "OIL ONLY STRONG" sono stati ritenuti idonei dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, ad essere utilizzati in mare.			
MODALITA' DI UTILIZZO			
1. Utilizzare direttamente sulle sostanze e superfici da trattare.			
2. Maneggiare sempre con idonei dispositivi di protezione della pelle/mani.			
CUSCINO ASSORBENTE "OIL ONLY ULTRA"			
CODICE 401 000 056			
Materiale	Dimensione (cm)	Assorbimento medio	
70% Polipropilene	25 x 25 cm	2,85 Lt/pezzo	
30% Poli(ossi-1,2-etano diilossicarbonil-1,4-fenilenecarbonile)			
Nome chimico: Polipropilene			
Numero CAS: 9003-07-0			
Nome chimico: Poli(ossi-1,2-etano diilossicarbonil-1,4-fenilenecarbonile)			
Numero CAS: 25038-59-9			
Colore: Bianco			
Odore: Inodore			

Punto di ebollizione: >160°C
Temperatura di autoaccensione: >625 °C

MODALITA' DI UTILIZZO

1. Utilizzare direttamente sulle sostanze e superfici da trattare.
2. Maneggiare sempre con idonei dispositivi di protezione della pelle/mani.

I cuscini assorbenti della serie "OIL ONLY ULTRA" sono stati ritenuti idonei dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, ad essere utilizzati in mare.

SALSICCOTTO ASSORBENTE "OIL ONLY ULTRA"

CODICE 401 000 061

Materiale	Dimensione (cm)	Assorbimento medio
70% Polipropilene 30% Poli(ossi-1,2-etano diilossicarbonil-1,4-fenilenecarbonile)	Ø 7,6 x 122 cm	5,5 Lt/pezzo

Nome chimico: Polipropilene
Numero CAS: 9003-07-0

Nome chimico: Poli(ossi-1,2-etano diilossicarbonil-1,4-fenilenecarbonile)
Numero CAS: 25038-59-9

Colore: Bianco

Odore: Inodore

Punto di ebollizione: >160°C

Temperatura di autoaccensione: >625 °C

MODALITA' DI UTILIZZO

1. Utilizzare direttamente sulle sostanze e superfici da trattare.
2. Maneggiare sempre con idonei dispositivi di protezione della pelle/mani.

I salsicciotti assorbenti della serie "OIL ONLY ULTRA" sono stati ritenuti idonei dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, ad essere utilizzati in mare.