

Prodotto	<u>KIT ARMADIO "OIL ONLY"</u>
Codice	405 000 175
Foto prodotto	 The image shows a tall, narrow, olive-green metal cabinet with its double doors open. Inside, there are several shelves filled with folded white absorbent pads. To the left of the cabinet is a pink circular logo with a white 'K' and the text 'OIL ONLY' below it. A faint 'airbank' watermark is visible across the middle of the cabinet.
Descrizione	Kit armadio Misure: 350 x 440 x h 1820 mm I kit di pronto intervento sono la soluzione più semplice ed immediata da utilizzare in caso di sversamenti e perdite accidentali di sostanze pericolose ed inquinanti. L'importanza di intervenire tempestivamente e con i giusti prodotti in queste situazioni, garantisce un risultato efficace ed immediato nelle operazioni di ripristino di terreni, falde acquifere e ambienti di lavoro.
Assorbimento medio	164 L
Elenco componenti	200 panni, 20 cuscini, 3 salsicciotti, 1 paio di guanti, 1 paio di occhiali, 2 sacchi per lo smaltimento, 1 tuta

**Modalità di
utilizzo**



airbank ☎ 0523-763134 ✉ info@airbank.it 🌐 www.airbank.it

Adesivo presente nei kit

1. Indossare gli idonei dispositivi di protezione individuale presenti nel “kit di emergenza”;
2. Bloccare il flusso di origine (tamponare la falla, chiudere la valvola, sollevare un contenitore rovesciato, ecc...);
3. Circondare lo sversamento al fine di evitare contaminazioni ambientali;
4. Assorbire / Neutralizzare il liquido sversato utilizzando panni, salsicciotti, polveri...;
5. Raccogliere gli assorbenti esausti e riporli in idoneo sacco per lo stoccaggio ed il successivo smaltimento secondo le vigenti Normative (nazionali e comunitarie); si ricorda che il trasporto di rifiuti può essere soggetto anche alle disposizioni dell'ADR (“Accord Dangereuses Route”) per cui, nel caso in cui gli assorbenti siano stati impiegati per l’assorbimento di sostanze pericolose soggette al regolamento ADR, è necessario impiegare per il trasporto idonei contenitori con opportuna omologa ADR.
6. Ripristinare l’area con eventuale utilizzo di detergenti;
7. Reintegrare il kit di pronto intervento per renderlo idoneo al successivo utilizzo.

Manutenzione	In caso di utilizzo reintegrare le componenti utilizzate del kit.																		
Avvertenze	Per un impiego sicuro dell’articolo e una garanzia di prestazioni, si raccomanda di seguire le indicazioni della presente scheda tecnica.																		
Note	-																		
Dati tecnici singoli componenti	PANNO ASSORBENTE “OIL ONLY STRONG”																		
	CODICE 401 000 007																		
	<table><tr><th>Materiale</th><th>Dimensione (cm)</th><th>Assorbimento medio</th></tr><tr><td>100% Polipropilene</td><td>30 x 30</td><td>0.35 Lt/pezzo</td></tr></table>				Materiale	Dimensione (cm)	Assorbimento medio	100% Polipropilene	30 x 30	0.35 Lt/pezzo									
	Materiale	Dimensione (cm)	Assorbimento medio																
	100% Polipropilene	30 x 30	0.35 Lt/pezzo																
	Nome chimico: Polipropilene Numero CAS: 9003-07-0																		
	Colore: Bianco Odore: Inodore Punto di ebollizione: >160°C Temperatura di autoaccensione: >315 °C																		
	I panni assorbenti della serie “OIL ONLY STRONG” sono stati ritenuti idonei dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, ad essere utilizzati in mare.																		
	MODALITA’ DI UTILIZZO																		
	1. Utilizzare direttamente sulle sostanze e superfici da trattare. 2. Maneggiare sempre con idonei dispositivi di protezione della pelle/mani.																		
CUSCINO ASSORBENTE “OIL ONLY ULTRA”																			
CODICE 401 000 056 – 401 000 057																			
<table><tr><th>Codice</th><th>Materiale</th><th>Dimensione (cm)</th><th>Assorbimento medio</th><th>N. pezzi</th></tr><tr><td>401 000 056</td><td>70% Polipropilene</td><td>25 x 25 cm</td><td>2,85 Lt/pezzo</td><td>16</td></tr><tr><td>401 000 057</td><td>30% Poli(ossi-1,2-etano diilossicarbonil-1,4-fenilenecarbonile)</td><td>46 x 46 cm</td><td>7,8 Lt/pezzo</td><td>4</td></tr></table>					Codice	Materiale	Dimensione (cm)	Assorbimento medio	N. pezzi	401 000 056	70% Polipropilene	25 x 25 cm	2,85 Lt/pezzo	16	401 000 057	30% Poli(ossi-1,2-etano diilossicarbonil-1,4-fenilenecarbonile)	46 x 46 cm	7,8 Lt/pezzo	4
Codice	Materiale	Dimensione (cm)	Assorbimento medio	N. pezzi															
401 000 056	70% Polipropilene	25 x 25 cm	2,85 Lt/pezzo	16															
401 000 057	30% Poli(ossi-1,2-etano diilossicarbonil-1,4-fenilenecarbonile)	46 x 46 cm	7,8 Lt/pezzo	4															
Nome chimico: Polipropilene Numero CAS: 9003-07-0																			
Nome chimico: Poli(ossi-1,2-etano diilossicarbonil-1,4-fenilenecarbonile) Numero CAS: 25038-59-9																			

Colore: Bianco
Odore: Inodore
Punto di ebollizione: >160°C
Temperatura di autoaccensione: >625 °C

MODALITA' DI UTILIZZO

1. Utilizzare direttamente sulle sostanze e superfici da trattare.
2. Maneggiare sempre con idonei dispositivi di protezione della pelle/mani.

I cuscini assorbenti della serie "OIL ONLY ULTRA" sono stati ritenuti idonei dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, ad essere utilizzati in mare.

SALSCICCIOTTO ASSORBENTE "OIL ONLY ULTRA"

CODICE 401 000 061

Materiale	Dimensione (cm)	Assorbimento medio
70% Polipropilene 30% Poli(ossi-1,2-etano diilossicarbonil-1,4-fenilenecarbonile)	Ø 7,6 x 122 cm	5,5 Lt/pezzo

Nome chimico: Polipropilene
Numero CAS: 9003-07-0

Nome chimico: Poli(ossi-1,2-etano diilossicarbonil-1,4-fenilenecarbonile)
Numero CAS: 25038-59-9

Colore: Bianco
Odore: Inodore
Punto di ebollizione: >160°C
Temperatura di autoaccensione: >625 °C

MODALITA' DI UTILIZZO

1. Utilizzare direttamente sulle sostanze e superfici da trattare.
2. Maneggiare sempre con idonei dispositivi di protezione della pelle/mani.

I salsicciotti assorbenti della serie "OIL ONLY ULTRA" sono stati ritenuti idonei dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, ad essere utilizzati in mare.