

Prodotto	<u>KIT CARRELLINO "OIL ONLY"</u>
Codice	405 004 210
Foto prodotto	
Descrizione	• Dimensioni Max ingombro: 590 x 435 x h 1070 mm • Colore Verde • Capacità 75 litri • Adatto per uso interno / esterno e stoccaggio • Design compatto e salvaspazio con robuste ruote in gomma e coperchio inclinato per il deflusso dell'acqua • Capacità di 75 litri • Impugnatura ergonomica per facilità d'uso - impugnature esterne per spingere e maniglia interna per tirare il carrello • Coperchio può essere fissato in posizione verticale per un comodo carico/scarico del materiale stoccato all'interno • Punto di equilibrio intelligente per manovre facili; • Facile da pulire e impilabile per un trasporto più economico • Realizzato in PE chimicamente resistente al 100% riciclabile • Resiste fino a -40 °C 

Assorbimento medio	93 L
Elenco componenti	8 salsicciotti, 50 panni, 4 cuscini, 1 paio di guanti, 1 tuta, 1 paio di occhiali, 1 sacco per lo smaltimento.
Modalità di utilizzo	ISTRUZIONE OPERATIVA PRONTO INTERVENTO ANTI SVERSAMENTO airbank ☎ 0523-763134 ✉ info@airbank.it 🌐 www.airbank.it Adesivo presente nei kit 1. Indossare gli idonei dispositivi di protezione individuale presenti nel “kit di emergenza”; 2. Bloccare il flusso di origine (tamponare la falla, chiudere la valvola, sollevare un contenitore rovesciato, ecc...); 3. Circondare lo spandimento al fine di evitare contaminazioni ambientali; 4. Assorbire / Neutralizzare il liquido sversato utilizzando panni, salsicciotti, polveri...; 5. Raccogliere gli assorbenti esausti e riporli in idoneo sacco per lo stoccaggio ed il successivo smaltimento secondo le vigenti Normative (nazionali e comunitarie); si ricorda che il trasporto di rifiuti può essere soggetto anche alle disposizioni dell'ADR (“Accord Dangereuses Route”) per cui, nel caso in cui gli assorbenti siano stati impiegati per l’assorbimento di sostanze pericolose soggette al regolamento ADR, è necessario impiegare per il trasporto idonei contenitori con opportuna omologa ADR. 6. Ripristinare l’area con eventuale utilizzo di detergenti; 7. Reintegrare il kit di pronto intervento per renderlo idoneo al successivo utilizzo.

Manutenzione	In caso di utilizzo reintegrare le componenti utilizzate del kit.						
Avvertenze	Per un impiego sicuro dell'articolo e una garanzia di prestazioni, si raccomanda di seguire le indicazioni della presente scheda tecnica.						
Note	-						
Dati tecnici singoli componenti	PANNO ASSORBENTE "OIL ONLY ULTRA"						
	CODICE 401 000 054						
	<table><tr><th>Materiale</th><th>Dimensione (cm)</th><th>Assorbimento medio</th></tr><tr><td>100% Polipropilene</td><td>41 x 46</td><td>0,74 Lt/pezzo</td></tr></table>	Materiale	Dimensione (cm)	Assorbimento medio	100% Polipropilene	41 x 46	0,74 Lt/pezzo
	Materiale	Dimensione (cm)	Assorbimento medio				
	100% Polipropilene	41 x 46	0,74 Lt/pezzo				
	Nome chimico: Polipropilene Numero CAS: 9003-07-0						
	Colore: Bianco Odore: Inodore Punto di ebollizione: >160°C Temperatura di autoaccensione: >315 °C						
	I panni assorbenti della serie "OIL ONLY ULTRA" sono stati ritenuti idonei dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, ad essere utilizzati in mare.						
	MODALITA' DI UTILIZZO						
	1. Utilizzare direttamente sulle sostanze e superfici da trattare. 2. Maneggiare sempre con idonei dispositivi di protezione della pelle/mani.						
CUSCINO ASSORBENTE "OIL ONLY ULTRA"							
CODICE 401 000 056							
<table><tr><th>Materiale</th><th>Dimensione (cm)</th><th>Assorbimento medio</th></tr><tr><td>70% Polipropilene 30% Poli(ossi-1,2-etano diilossicarbonil-1,4-fenilenecarbonile)</td><td>25 x 25 cm</td><td>2,85 Lt/pezzo</td></tr></table>	Materiale	Dimensione (cm)	Assorbimento medio	70% Polipropilene 30% Poli(ossi-1,2-etano diilossicarbonil-1,4-fenilenecarbonile)	25 x 25 cm	2,85 Lt/pezzo	
Materiale	Dimensione (cm)	Assorbimento medio					
70% Polipropilene 30% Poli(ossi-1,2-etano diilossicarbonil-1,4-fenilenecarbonile)	25 x 25 cm	2,85 Lt/pezzo					
Nome chimico: Polipropilene Numero CAS: 9003-07-0							
Nome chimico: Poli(ossi-1,2-etano diilossicarbonil-1,4-fenilenecarbonile) Numero CAS: 25038-59-9 Colore: Bianco Odore: Inodore							

Punto di ebollizione: >160°C
Temperatura di autoaccensione: >625 °C

MODALITA' DI UTILIZZO

1. Utilizzare direttamente sulle sostanze e superfici da trattare.
2. Maneggiare sempre con idonei dispositivi di protezione della pelle/mani.

I cuscini assorbenti della serie "OIL ONLY ULTRA" sono stati ritenuti idonei dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, ad essere utilizzati in mare.

SALSICCOTTO ASSORBENTE "OIL ONLY ULTRA"

CODICE 401 000 061

Materiale	Dimensione (cm)	Assorbimento medio
70% Polipropilene 30% Poli(ossi-1,2-etano diilossicarbonil-1,4-fenilenecarbonile)	Ø 7,6 x 122 cm	5,5 Lt/pezzo

Nome chimico: Polipropilene
Numero CAS: 9003-07-0

Nome chimico: Poli(ossi-1,2-etano diilossicarbonil-1,4-fenilenecarbonile)
Numero CAS: 25038-59-9

Colore: Bianco

Odore: Inodore

Punto di ebollizione: >160°C

Temperatura di autoaccensione: >625 °C

MODALITA' DI UTILIZZO

1. Utilizzare direttamente sulle sostanze e superfici da trattare.
2. Maneggiare sempre con idonei dispositivi di protezione della pelle/mani.

I salsicciotti assorbenti della serie "OIL ONLY ULTRA" sono stati ritenuti idonei dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, ad essere utilizzati in mare.